



デンキーでの暗証番号入力により、シンプルに楽々文書管理。導入も簡単です。

暗証番号を押すだけの簡単操作で管理も楽々です。オートロックも標準装備。

- 暗証番号の設定も、デンキー入力で簡単です。
- 解錠時に点灯する表示ランプ付です。
- オートロックも標準装備。ロック時間は30秒・3分・10分・OFFから選択可能です。
- 子機との一括操作が可能。<sup>※1</sup>

※1 独立型および連動型の親機単独置きでは独立施錠です。

## 連動タイプ

最大20台(親機1台含む)まで連動可能です。表示ランプで扉の施・解錠状態が一目でわかります。

### 親機




L5-105A-LA

### 両開き保管庫

※下置き用機種はベースが必要になります。下記連動型用配線ベースをお買い求めください。

| タイプ | 可動式棚板 | 外形寸法              | 内形寸法              | 品番         | 注文コード        | カラー                      | 希望小売価格(税抜) |
|-----|-------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|
| 下置き | 2枚    | W900×D450×H1050mm | W864×D427×H1000mm | L5-105A-LA | 635-401▼ W4  | <input type="checkbox"/> | ¥320,700   |
|     |       |                   |                   |            | 635-402▼ LGY | <input type="checkbox"/> |            |
| 下置き | 5枚    | W900×D450×H2100mm | W864×D427×H2030mm | L5-210A-LA | 635-403▼ W4  | <input type="checkbox"/> | ¥421,700   |
|     |       |                   |                   |            | 635-404▼ LGY | <input type="checkbox"/> |            |

●デンキー・ロック、ラッチ付 ●電源100V ●コード長さ:1.5m ●扉開口180度 ※親機は下置き専用で、左端または右端への設置となります。  
※表示ランプのないタイプの子機とは連動できません。※親機1台のみの設置もできます。



- ①施錠**  
スタートボタンを押しロックボタンを押します。
- ②セッティング**  
暗証番号として、1～8桁のお好きな番号をあらかじめ記憶させます。
- ③解錠**  
スタートボタンを押し、暗証番号を押すだけです。

### 子機 (Activelock System)

### 両開き保管庫

※下置き用機種はベースが必要になります。下記連動型用配線ベースをお買い求めください。



L5-105A-XB



L5-105H-3XB



L5-210A-XB

| タイプ     | 可動式棚板 | 外形寸法              | 内形寸法              | 品番         | 注文コード        | カラー                      | 希望小売価格(税抜) |
|---------|-------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|
| 上置き・下置き | 2枚    | W900×D450×H1050mm | W864×D427×H1000mm | L5-105A-XB | 635-406▼ W4  | <input type="checkbox"/> | ¥259,000   |
|         |       |                   |                   |            | 635-405▼ LGY | <input type="checkbox"/> |            |
| 下置き     | 5枚    | W900×D450×H2100mm | W864×D427×H2030mm | L5-210A-XB | 635-408▼ W4  | <input type="checkbox"/> | ¥346,500   |
|         |       |                   |                   |            | 635-407▼ LGY | <input type="checkbox"/> |            |

### ラテラルファイリングキャビネット

※下置き用機種はベースが必要になります。下記連動型用配線ベースをお買い求めください。

| タイプ | 可動式棚板 | 外形寸法              | 内形寸法             | 品番          | 注文コード        | カラー                      | 希望小売価格(税抜) |
|-----|-------|-------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------------|------------|
| 下置き | 棚板なし  | W900×D450×H1050mm | W819×D403×H305mm | L5-105H-3XB | 635-865▼ W4  | <input type="checkbox"/> | ¥270,500   |
|     |       |                   |                  |             | 635-866▼ LGY | <input type="checkbox"/> |            |

●連動ロック、ラッチ付 ●扉開口180度(両開き保管庫のみ) ●セーフティロック機構、A4・B4用縦仕切板各段2枚付(ラテラルファイリングキャビネットのみ)  
※子機単体の場合、連動ロック機能は使用できません。

### ラテラルファイリングキャビネット使用上の注意



ラテラルファイリングキャビネットの転倒防止については、P.巻末03をご覧ください。

※引出しの上段のみのご使用は、転倒の恐れがあるため、おひかえください。重いものを下に、バランスよく収納してください。

※ラテラルファイリングキャビネットは、単体で使わず、必ず2台以上で連結してご使用ください。やむをえず単体でご使用になる場合は、引出しを引き出したとき前方に倒れることを防ぐため、転倒防止工事をする必要があります。

## 独立タイプ

保管庫を1台ずつ管理したい場合に適しています。配線は不要で、電池の消耗を知らせる検電ランプを装備しています。



L5-105A-LP

### 両開き保管庫

※下置き用機種はベースが必要になります。下記独立型用ベースをお買い求めください。

| タイプ | 可動式棚板 | 外形寸法              | 内形寸法              | 品番         | 注文コード        | カラー                      | 希望小売価格(税抜) |
|-----|-------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|
| 上置き | 2枚    | W900×D450×H1050mm | W864×D427×H1000mm | L5-105B-LP | 635-317▼ W4  | <input type="checkbox"/> | ¥142,200   |
|     |       |                   |                   |            | 635-303▼ LGY | <input type="checkbox"/> |            |
| 下置き |       |                   |                   | L5-105A-LP | 635-318▼ W4  | <input type="checkbox"/> |            |
|     |       |                   |                   |            | 635-304▼ LGY | <input type="checkbox"/> |            |

●デンキー・ロック、ラッチ付 ●扉開口180度 ※H2100mmサイズにつきましては別製にて承ります。※独立型に限りLX-5標準品(P.427)と扉交換が可能です。詳細は営業担当者へご相談ください。[対応機種]L5-105A、L5-A105A、L5-F105A(扉ヒンジサイズがW34×H11mmのタイプ)

①検電ランプ  
電池が消耗した場合にランプが点滅します。

②施錠  
スタートボタンを押しロックボタンを押します。

③セッティング  
暗証番号として、1～8桁のお好きな番号をあらかじめ記憶させます。



④解錠  
スタートボタンを押し、暗証番号を押すだけです。