

L6 ハイバースタイプ エルロク ハイバースタイプ



STEP 3 お好みのオプションアイテムをプラスして、
使いやすくカスタマイズしてください。

カウンター天板

簡易なミーティングや軽作業を可能にするカウンター天板

収納ユニットと組合せることで、打ち合わせや資料の確認、作業などに活用できる
スペースを作ることができます。

※ハイバース、カウンター天板を設置する場合、L6収納ユニットはH720mmのみセレクト可能です。




| 外形寸法 | 品番 | 注 文 コード | カラー (天板/本体) | 希望小売価格 (税抜) |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| D450 収納庫用 W1800 X D900 | L6-1890KT | 680-904 | LW/SBK | ¥97,200 |
| | | 680-905 | PW/SBK | |
| | | 680-906 | LW/W4 | ¥96,900 |
| D400 収納庫用 W1800 X D800 | L6-1880KT | 680-907 | LW/SBK | ¥96,900 |
| | | 680-908 | PW/SBK | |
| | | 680-909 | LW/W4 | ¥96,700 |
| D1700 収納庫用 W900 X D1700 | L6-9017KT | 680-910 | LW/SBK | ¥97,100 |
| | | 680-911 | PW/SBK | |
| | | 680-912 | LW/W4 | ¥96,800 |

●材質：天板表面＝メラミン樹脂化粧板、エッジ部＝ABS樹脂、脚部＝アルミ、鋼管、焼付塗装、アジャスター付



【レイアウト展開例】



※カウンター天板の取付にはハイバースを設置するうえ、高さ720mmの収納庫を
背合わせで設置する必要があります。
※L6-1890KTは縦連結、横連結のどちらにもご利用いただけます。
※奥行400mmの収納庫に設置する際はあらかじめ連結方向をご確認ください。

ウッドボックス

インテリア性に優れた木目調のボックス

木目調の優しい風合いが、空間にアクセントを加える
ウッドボックス。カウンター天板と同じ2色展開で、統一
感のあるカラーコーディネートが可能です。



| 外形寸法 | 内形寸法 | 品番 | 注 文 コード | カラー | 希望小売価格 (税抜) |
|-------------------|----------------------|----------|------------|-----|----------------|
| W900 X D450 | H350× W900×D450mm | L6-30EW | 680-893 | LW | ¥86,700 |
| | | | 680-895 | PW | |
| W900 X D400 | H350× W900×D400mm | L6-A30EW | 680-894 | LW | ¥85,900 |
| | | | 680-896 | PW | |

●材質：木製、表面＝メラミン樹脂化粧板、エッジ部＝ABS樹脂 ●低ホルムアルデヒド ※耐火庫には取付できません。


天板



LINK 天板について詳しくは、P.400、414をご参照ください。 LINK その他L6収納用オプション(トレー、仕切り板など)についてはP.413をご覧ください。


セレクト推奨ユニットリスト・レイアウト時のご注意

| | W900 | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| | D450 | | | D400 | | | | |
| | H400 | H720 | H1050 | H1170 | H400 | H720 | H1050 | H1170 |
| 両開き保管庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 両開き保管庫(ダイヤル錠) | | | ● | | | | ● | |
| 両開き保管庫(Activelock IC ロック) | | | ● | | | | ● | |
| 両開き保管庫(Activelock IC ライト) | | | ● | | | | ● | |
| オープン保管庫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2枚引違い保管庫 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 3枚引違い保管庫 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| クリアケースキャビネット(浅型)(深型)(コンビ) | | ● | ● | | | ● | ● | |
| パーソナルロッカー(ダイヤル錠) | | | ● | | | | ● | |
| パーソナルロッカー(Activelock IC ライト) | | | ● | | | | ● | |
| ワードローブ | | | ● | | | | ● | |
| ワードローブ(オープンタイプ) | | | ● | | | | ● | |
| 雑誌架 | | | ● | | | | ● | |
| ダストボックスユニット | | | ● | | | | ● | |



背合わせ・横連結で
設置することを推奨します。

※H1500以上のレイアウトは、必ず
壁付けでの設置または2台背合わせの
うえ、横連結など追加の転倒防止策を
施してください。
※単体で設置する場合は、必ず床または
壁に適切に固定してください。



LINK レイアウト制限について
詳しくはP.巻末03をご覧ください。

●システム収納家具を安全にご使用いただくために…※必ず転倒防止対策を施し、安定性を確保してください(P.巻末03「製品のお買い上げにあたって」をご覧ください)。※組立、レイアウト変更の施工は、販売店にご依頼ください。
グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色 抗菌の詳細はP.索引03をご参照ください。